

Diamantinstrumente FG/FGM/RA

Diamond instruments FG/FGM/RA

Instruments diamantés FG/FGM/CA



1.13
Tiefenmarkierer
Depth marker
Marqueur de profondeur



NTI bietet mehr als 400 verschiedene Diamantinstrumente in bis zu sechs verschiedenen Körnungen an. Das umfangreiche Sortiment ermöglicht jede Form der individuellen Präparation.


NTI supplies more than 400 different diamond instruments with up to six different grit sizes. The comprehensive range provides for any shape of specific preparation.

NTI propose plus de 400 instruments diamantés différents avec jusqu'à six granulométries différentes. La gamme très confortable permet toutes les formes individuelles de préparation.

Diamantinstrumente • Diamond instruments • Instruments diamantés

368 (257)

Knospe
Bud
Bouton



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	010	016	018	023	
Länge/Length/Longueur mm	3,5	3,5	4,5	5,0	
REF					
	368-	010	016	018	023 M-FG
■	368-		016	018	023 SC-FG
■	368-		016	018	023 C-FG
■	368-	010	016	018	023 F-FG
■	368-	010	016	018	023 SF-FG
□	368-		016	018	023 UF-FG
■	368-			023	M-FGL
■	368-			023	F-FGL
	368-		016		M-RA

379 (277)

Eiform
Egg
Oeuf



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	012	014	016	018	023	029	
Länge/Length/Longueur mm	3,0	3,0	3,2	3,3	4,2	5,5	
REF							
	379-	012	014	016	018	023	029 M-FG
■	379-		014	016	018	023	029 SC-FG
■	379-	012	014	016	018	023	029 C-FG
■	379-	012	014	016	018	023	029 F-FG
■	379-	012	014	016	018	023	029 SF-FG
□	379-			016	018	023	UF-FG
	379-					023	M-FGL
■	379-					023	F-FGL
■	379-					023	SF-FGL

370 (507)

Spezialform
Special shape
Forme spéciale



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	023	
Länge/Length/Longueur mm	5,5	
REF		
■	370-	023 C-FG
■	370-	023 F-FG
■	370-	023 SF-FG



392 (465)

Interdental
Interproximal
Interdentaire



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	016	
Länge/Length/Longueur mm	5,0	
REF		
	392-	016 M-FGM
	392-	016 M-FG
■	392-	016 F-FG
■	392-	016 SF-FG



368-023M-FGL



368-023F-FGL

369 (263)

Knospe
Bud
Bouton



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	025	
Länge/Length/Longueur mm	5,5	
REF		
	369-	025 M-FG
■	369-	025 C-FG
■	369-	025 F-FG
■	369-	025 SF-FG

972 (270)

Granate rund
Grenade round
Grenade rond



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	020	
Länge/Length/Longueur mm	4,0	
REF		
■	972-	020 F-FGL
■	972-	020 SF-FGL

390 (274)

Granate
Grenade
Grenade



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	016	
Länge/Length/Longueur mm	3,5	
REF		
	390-	016 M-FG
■	390-	016 C-FG
■	390-	016 F-FG
■	390-	016 SF-FG

392A (465)

Interdental
Interproximal
Interdentaire



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	016	
Länge/Length/Longueur mm	3,5	
REF		
	392A-	016 M-FG
■	392A-	016 F-FG

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltable - Seite 9.2) / Please observe recommended speeds (speed chart - page 9.2) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 9.2)


M Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Mittel/Medium/Standard	107-126 µm	ISO 524	■ F Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	40 µm	ISO 514
■ SC Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercourse/Supergros	181 µm	ISO 544	■ SF Gelber Ring/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Supersfine/Supersfin	20 µm	ISO 504
■ C Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	151 µm	ISO 534	□ UF Weißer Ring/White ring/Bague blanche	Ultrafein/Ultrafine/Ultrafin	15 µm	ISO 494

Diamantinstrumente • Diamond instruments • Instruments diamantés

801 (001)



Rund
Round
Rond




Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042	
Länge/Length/Longueur mm															
REF															
801-					012	014		018							M-FGM
801-									023						C-FGM
801-	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042	M-FG
801-					012	014	016	018	021	023	025	029	035		SC-FG
801-					012	014	016	018	021	023	025	029	035	042	C-FG
801-	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035		F-FG
801-					012	014	016	018	021	023	025	029	035		SF-FG
801-				010	012	014	016	018		023					M-FGXL
801-						014	016	018		023		029			SC-FGXL
801-						014	016	018		023					C-FGXL
801-				010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042	M-RA

801L (697)



Rund, lang
Long round
Rond, long



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	010	012	014	016	023	029	035	
Länge/Length/Longueur mm								
REF								
801L-	010	012	014	016	023	029	035	M-FG
801L-			014	016	023	029		SC-FG
801L-	010	012	014	016	023	029	035	C-FG




801-023C-FGXL

802 (002)



Rund, mit Ansatz
Round with collar
Rond avec extension



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	023	
Länge/Length/Longueur mm	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,2	
REF									
802-	008	009	010	012	014	016	018	023	M-FG
802-					014	016	018		SC-FG
802-				012	014	016	018	023	C-FG
802-					014	016	018		F-FG




801-023SC-FGXL

805 (010)



Umgekehrter Kegel
Inverted cone
Cône renversé



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	021	023	
Länge/Length/Longueur mm	1,0	1,0	1,0	1,2	1,6	1,6	1,6	1,9	2,5	
REF										
805-	008	009	010	012	014	016	018	021	023	M-FG
805-					014	016	018	021		SC-FG
805-				012	014	016	018	021		C-FG
805-					014					F-FG
805-			010	012	014	016				M-RA

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltable - Seite 9.2) / Please observe recommended speeds (speed chart - page 9.2) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 9.2)

M Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Mittel/Medium/Standard	107-126 µm	ISO 524	F Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	40 µm	ISO 514
SC Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercourse/Supergros	181 µm	ISO 544	SF Gelber Ring/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	20 µm	ISO 504
C Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	151 µm	ISO 534	UF Weißer Ring/White ring/Bague blanche	Ultrafein/Ultrafine/Ultrafin	15 µm	ISO 494

Diamantinstrumente • Diamond instruments • Instruments diamantés

806 (019)



Umgekehrter Kegel, mit Ansatz
Inverted cone with collar
Cône renversé, avec extension



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	
Länge/Length/Longueur mm	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	


REF

	806-		010				M-FG
	806-	009	010	012	014	016	018 M-FG
■	806-				014	016	018 SC-FG
■	806-		010	012	014	016	018 C-FG

807 (225)



Umgekehrter Kegel
Inverted cone
Cône renversé



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023	
Länge/Length/Longueur mm	3,0	3,5	3,5	4,0	5,0	5,0	6,0	

REF

	807-	010	012	014	016	018	021	023 M-FG
■	807-				016	018		SC-FG
■	807-		012	014	016	018	021	C-FG

807L (226)



Umgekehrter Kegel, lang
Long inverted cone
Cône renversé, avec extension



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	018	
Länge/Length/Longueur mm	7,0	

REF

	807L-	018	M-FG
--	-------	-----	------

808 (014)



Umgekehrter Kegel
Inverted cone
Cône renversé



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	018	023	
Länge/Length/Longueur mm	0,7	0,8	


REF

	808-	018	023	M-FG
■	808-	018		C-FG

811 (038)



Doppelkegel
Barrel
Tonneau



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	033	037	047	
Länge/Length/Longueur mm	4,4	7,0	7,0	


REF

	811-	033	037	047	M-FG
■	811-	033	037	047	SC-FG
■	811-	033	037	047	C-FG

813 (032)



Diabolo
Diabolo
Diabolo



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	
Länge/Length/Longueur mm	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	

REF

	813-	010	012	014	016	018	M-FG
■	813-					018	SC-FG
■	813-		012	014	016	018	C-FG

813L (523)



Diabolo, lang
Long diabolo
Diabolo, long



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	014	016	
Länge/Length/Longueur mm	3,0	3,0	


REF

	813L-	014	016	M-FG
■	813L-	014	016	C-FG

815 (040)



Rad
Wheel
Roue



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	012	016	018	023	027	042	
Länge/Length/Longueur mm	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,5	

REF

	815-	012	016	018		027	M-FG
■	815-			018	023	027	042 C-FG

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltable - Seite 9.2) / Please observe recommended speeds (speed chart - page 9.2) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 9.2)

M Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Mittel/Medium/Standard	107-126 µm	ISO 524	F Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	40 µm	ISO 514
■ SC Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercourse/Supergros	181 µm	ISO 544	SF Gelber Ring/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Supérfin	20 µm	ISO 504
■ C Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	151 µm	ISO 534	UF Weißer Ring/White ring/Bague blanche	Ultrafein/Ultrafine/Ultrafin	15 µm	ISO 494

Diamantinstrumente • Diamond instruments • Instruments diamantés

817 (041)

Rad
Wheel
Roue



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	047	
Länge/Length/Longueur mm	0,5	
REF		
817-	047	M-FG
817-	047	C-FG

820 (043)


Rad
Wheel
Roue



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	040	
Länge/Length/Longueur mm	2,0	
REF		
820-	040	M-FG

825 (304)


Linse
Knife edge
Lentille



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	018	023	025	040	050	
Länge/Length/Longueur mm	0,8	0,9	0,9	1,5	1,5	
REF						
825-	018	023	025	040	050	M-FG

830 (238)

Birne
Pear
Poire



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	021	
Länge/Length/Longueur mm	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	5,1	
REF									
830-	008	009	010	012	014	016	018	021	M-FG
830-				012	014	016	018		SC-FG
830-			010	012	014	016	018	021	C-FG
830-	008	009	010	012	014		018	021	F-FG
830-	008			012					SF-FG

830L (239)

Birne, lang
Long pear
Poire, longue



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	025	
Länge/Length/Longueur mm	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,0	
REF								
830L-	010	012	014	016	018	021	025	M-FG
830L-			014	016	018	021	025	SC-FG
830L-		012	014	016	018	021	025	C-FG
830L-		012	014	016	018			F-FG
830L-			014	016		021		SF-FG

818 (042)

Rad
Wheel
Roue



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	035	040	050	
Länge/Length/Longueur mm	0,7	0,7	0,7	
REF				
818-	035	040	050	M-FG
818-	035	040	050	C-FG

822 (237)

Birne
Pear
Poire



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	008	009	010	012	
Länge/Length/Longueur mm	2,0	2,0	2,0	3,0	
REF					
822-	008	009	010	012	M-FG
822-				012	SC-FG
822-	008	009	010	012	C-FG
822-			010	012	F-FG

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltable - Seite 9.2) / Please observe recommended speeds (speed chart - page 9.2) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 9.2)


M Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Mittel/Medium/Standard	107-126 µm	ISO 524	F Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	40 µm	ISO 514
SC Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercourse/Supergros	181 µm	ISO 544	SF Gelber Ring/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	20 µm	ISO 504
C Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	151 µm	ISO 534	UF Weißer Ring/White ring/Bague blanche	Ultrafein/Ultrafine/Ultrafin	15 µm	ISO 494

Diamantinstrumente • Diamond instruments • Instruments diamantés

833 (466)



Okklusal Konturierung
Occlusal contouring
Contour occlusal



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	018	021	031
Länge/Length/Longueur mm	5,9	3,5	3,5

REF

833-	018	021	031	M-FG
833-	018	021	031	F-FG
833-	018	021	031	SF-FG

Tiefenmarkierer • Depth marker • Marqueur de profondeur

828 (054)



Tiefenmarkierer
Depth marker
Marqueur de profondeur



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	026	030
Länge/Length/Longueur mm	1,0	1,0


REF

828-	026	030	M-FG
Schnitttiefe T mm, Depth of cut profondeur de la coupe	0,5	0,7	

834 (552)




Tiefenmarkierer
Depth marker
Marqueur de profondeur



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	016	021
Länge/Length/Longueur mm	6,0	6,0

REF

834-	016	021	M-FG
Schnitttiefe T mm, Depth of cut profondeur de la coupe	0,3	0,5	



834A (242)



Tiefenmarkierer
Depth marker
Marqueur de profondeur



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	031
Länge/Length/Longueur mm	3,5

REF

834A-	031	M-FG
Schnitttiefe T mm, Depth of cut profondeur de la coupe	1,0	

868A (560)



Tiefenmarkierer
Depth marker
Marqueur de profondeur



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	018	021
Länge/Length/Longueur mm	8,0	8,0

REF


868A-	018	021	M-FG
Schnitttiefe T mm, Depth of cut profondeur de la coupe	0,3	0,4	

VKP - Vollkeramik-Präparation • All ceramic preparation • Préparation céramo - céramique

834RL VKP



Tiefenmarkierer
Depth marker
Marqueur de profondeur



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	027
Länge/Length/Longueur mm	8,0

REF

834RL-	027	M-FG
Schnitttiefe T mm, Depth of cut profondeur de la coupe	0,8	



834RL-027M-FG

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltable - Seite 9.2) / Please observe recommended speeds (speed chart - page 9.2) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 9.2)

M Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Mittel/Medium/Standard	107-126 µm	ISO 524	F Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	40 µm	ISO 514
SC Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercourse/Supergros	181 µm	ISO 544	SF Gelber Ring/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	20 µm	ISO 504
G Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	151 µm	ISO 534	UF Weißer Ring/White ring/Bague blanche	Ultrafein/Ultrafine/Ultrafin	15 µm	ISO 494